

**KOMET Unisix® izmjenjiva rezna pločica, BK7935, oznaka tip W28: 24-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216910 24-010
GTIN	2050002046702
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara :**

Upištač s izmjenjivim reznim pločicama art. 216660.

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 05T304

Kutni radijus: 0,4 mm

Tehnički opis

Oznaka	24-010
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 05T304
Tip	W28
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta	BK7935
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		