

Garant**Držac za izradu profila za 4-kutne nastavke Ø DS 20 mm, za 4-kut: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290330 10
GTIN	4045197964397
Razred artikla	29K

Opis**Napomena:**

- Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
- Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 – 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

Tehnički opis

Vijak	290399 1
Korisna duljina L_1	40 mm
Udaljenost vrha od osi	4,8 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	9,1 mm
prikladno za četverokute	10 - 13 mm
Ø drške	20 mm
Nosač oštrica Ø D_1	10 mm
Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške L_s	50 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

