

Garant**Držac za izradu profila za 4-kutne nastavke Ø DS 20 mm, za 4-kut: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290330 8
GTIN	4045197964380
Razred artikla	29K

Opis**Napomena:**

- Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
- Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 – 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	30 mm
Vijak	290399 1
Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	8 mm
Udaljenost vrha od osi	4 mm
prikladno za četverokute	8 - 10 mm
Ø drške	20 mm
Nosač oštrica Ø D_1	8 mm
Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške L_s	50 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

