

Garant**Držac za izradu profila za 4-kutne nastavke Ø DS 25 mm, za 4-kut: 19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290332 19
GTIN	4045197965394
Razred artikla	29K

Opis**Napomena:**

- Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
- Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 – 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

Tehnički opis

Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	18,975 mm
Udaljenost vrha od osi	10,25 mm
Korisna duljina L_1	89 mm
Vijak	290399 3
prikladno za četverokute	19 - 27 mm
Ø drške	25 mm
Nosač oštrica Ø D_1	18 mm
Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške L_s	90 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

