

Garant**Nastavak za provlačenje profila 6-kut, TiN, za 6-kut: 28mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290346 28
GTIN	4045197965745
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

S TiN prevlakom.

Prikladno za naknadno brušenje.

Odgovara:

Držać za izradu profila br. 290340 – 290344.

Napomena:

- **Umeci za rezanje profila mogu se upotrijebiti za četverokutno ili šesterokutno područje (vidi tablicu proizvoda).**
- **Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.**

Napomena, reklamni tekst:

- **Umeci za rezanje profila mogu se upotrijebiti za četverokutno ili šesterokutno područje (vidi tablicu proizvoda).**
- **\varnothing rupe, četverokut = željena širina ključa \times faktor 1,05. Provrt \varnothing šesterokut = željena širina ključa \times faktor 1,02.**

Tehnički opis

prikladno za šesterokute	28 - 37 mm
--------------------------	------------

Rezni materijal	HSS
minimalna širina ključa	28 mm
maksimalna širina ključa	37 mm
Profil	6-kut
Prevlaka	TiN
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

