

**Garant****Nastavak za provlačenje profila 6-kut, TiN, za 6-kut: 45mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290346 45
GTIN	4045197965769
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

S TiN prevlakom.

Prikladno za naknadno brušenje.

**Odgovara:**

Držać za izradu profila br. 290340 – 290344.

**Napomena:**

- **Umeci za rezanje profila mogu se upotrijebiti za četverokutno ili šesterokutno područje (vidi tablicu proizvoda).**
- **Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.**

**Napomena, reklamni tekst:**

- **Umeci za rezanje profila mogu se upotrijebiti za četverokutno ili šesterokutno područje (vidi tablicu proizvoda).**
- **$\varnothing$  rupe, četverokut = željena širina ključa  $\times$  faktor 1,05. Provrt  $\varnothing$  šesterokut = željena širina ključa  $\times$  faktor 1,02.**

**Tehnički opis**

prikladno za šesterokute	45 - 70 mm
--------------------------	------------

Rezni materijal	HSS
maksimalna širina ključa	70 mm
minimalna širina ključa	45 mm
Profil	6-kut
Prevlaka	TiN
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

