



Štitnici za uši Howard Leight™ Sync®, tip: SYNC



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097790 SYNC
GTIN	7312550345108
Razred artikla	09A

Opis

Izvedba:

Pasivni štitnici za uši mogu se putem Bluetooth® veze povezati s mobilnim telefonom. Mikrofon sa zaštitom od vjetra omogućuje jasno razumijevanje govora u bučnim radnim područjima, također omogućuje vođenje **telefonskih razgovora putem mobilnog telefona**. Na dolazne telefonske pozive moguće je javiti se pritiskom jednog gumba i istim jednako tako i prekinuti. Nadalje postoji mogućnost putem **Bluetooth® sučelja sve audio sadržaje mobilnog telefona** prenijeti na štitnike za uši. Postoji i druga mogućnost priključivanja mobilnog telefona, putem priključka od 3,5 mm. Glasnoća se podešava pomoću okretnog gumba, a LED- lampice u boji pokazuju različite postavke. Integrirana litij-ionska baterija s trajanjem duljim od 16 sati može se puniti pomoću USB kabla. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB). Kombinira zaštitu za sluh, slušalice i mikrofon.

Upotreba:

Za komunikaciju u bučnim radnim okruženjima.

Standard:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Dio isporuke:

Uključuje punjač s USB-priključkom i priključnim kabelom od 3,5 mm.

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja): 32 dB(A)

Trajanje rada: 16 h

Težina: 309 g

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	SYNC
Serijska	Howard Leight™ Sync®
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja)	32 dB(A)
Trajanje rada	16 h
Težina	309 g
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Standard	EN 352-6
Standard	EN 352-1
Standard	EN 352-8
Vrsta proizvoda	Štitnici za uši