



Garnitura probijača, tip: 2-20R



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 832011 2-20R |
| GTIN | 4049002111785 |
| Razred artikla | 86C |

Opis

Izvedba:

Snažna, **kovana** izvedba, posebno otporan lak; konusni dio (rezní dio) svjetlo vučen. Iznutra lagano konusnog oblika za uklanjanje izreznih dijelova.

Upotreba:

Za bušenje ili izradu brtvi i brtvenih prstena od gume, kože, filca, plastike, pluta, tkanine ili sličnih materijala.

Dio isporuke:

Po 1 rupičasti alat s drškom Ø br. 832001: 19 kom.

Vel. 2-20

(s povećanjem od 1 mm)

Napomena:

Prilikom uporabe koristite podlogu od drva, kože ili slično kako biste izbjegli oštećenje.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Pakiranje | Rolltasche |
| Broj perforiranih letvica | 19 |
| Vrsta proizvoda | Alat za bušenje rupa. |

Pribor

| | |
|--------------------------|-----------|
| Probijač za Ø rupe 19 mm | 832001 19 |
| Probijač za Ø rupe 15 mm | 832001 15 |
| Probijač za Ø rupe 9 mm | 832001 9 |
| Probijač za Ø rupe 16 mm | 832001 16 |
| Probijač za Ø rupe 4 mm | 832001 4 |
| Probijač za Ø rupe 20 mm | 832001 20 |
| Probijač za Ø rupe 17 mm | 832001 17 |
| Probijač za Ø rupe 6 mm | 832001 6 |
| Probijač za Ø rupe 10 mm | 832001 10 |
| Probijač za Ø rupe 12 mm | 832001 12 |
| Probijač za Ø rupe 7 mm | 832001 7 |
| Probijač za Ø rupe 14 mm | 832001 14 |
| Probijač za Ø rupe 5 mm | 832001 5 |
| Probijač za Ø rupe 8 mm | 832001 8 |
| Probijač za Ø rupe 13 mm | 832001 13 |
| Probijač za Ø rupe 11 mm | 832001 11 |
| Probijač za Ø rupe 2 mm | 832001 2 |
| Probijač za Ø rupe 3 mm | 832001 3 |
| Probijač za Ø rupe 18 mm | 832001 18 |