



Garnitura probijača, tip: 3-19R



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 832011 3-19R |
| GTIN | 4049002111778 |
| Razred artikla | 86C |

Opis

Izvedba:

Snažna, **kovana** izvedba, posebno otporan lak; konusni dio (rezní dio) svjetlo vučen. Iznutra lagano konusnog oblika za uklanjanje izreznih dijelova.

Upotreba:

Za bušenje ili izradu brtvi i brtvenih prstena od gume, kože, filca, plastike, pluta, tkanine ili sličnih materijala.

Dio isporuke:

Po 1 rupičasti alat s drškom Ø br. 832001: 9 kom.

Vel. 3-19

(s povećanjem od 2 mm)

Napomena:

Prilikom uporabe koristite podlogu od drva, kože ili slično kako biste izbjegli oštećenje.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Broj perforiranih letvica | 9 |
| Pakiranje | Rolltasche |
| Vrsta proizvoda | Alat za bušenje rupa. |

Pribor

| | |
|--------------------------|-----------|
| Probijač za Ø rupe 5 mm | 832001 5 |
| Probijač za Ø rupe 7 mm | 832001 7 |
| Probijač za Ø rupe 17 mm | 832001 17 |
| Probijač za Ø rupe 13 mm | 832001 13 |
| Probijač za Ø rupe 11 mm | 832001 11 |
| Probijač za Ø rupe 19 mm | 832001 19 |
| Probijač za Ø rupe 3 mm | 832001 3 |
| Probijač za Ø rupe 9 mm | 832001 9 |
| Probijač za Ø rupe 15 mm | 832001 15 |