



Jednoručne čelične stege, Stezni raspon: 120mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860600 120
GTIN	4008158034324
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšan i pocinčan. Stezna poluga sa samokočnim račnastim steznim mehanizmom. Otvaranje otpuštanjem račne. Odvojivi tlačni umetak, stezna poluga prevučena prahom.

Maksimalna sila stezanja do 8500 N.

Upotreba:

Za **brzo** i lagano **stezanje s velikim steznim pritiskom**.

Tehnički opis

Težina	0,5 kg
Presjek vodilice	15×6 mm
Istovar	60 mm
Stezni raspon	120 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

