

Garant**Čelična stega, Stezni raspon: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860480 120
GTIN	4045197335067
Razred artikla	81D

Opis**Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšán i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Odvojivi tlačni umetak s ugrađenim **osiguračem vretena sprječava otpuštanje** vretena u slučaju vibracija. Maksimalni prijenos sile preko **čvrste ručke** s ugodnom površinom Haptoprene® i žilavom polipropilenskom jezgrom. Protuklizna površinska struktura, ne klizi čak ni iz mokrih, nauljenih ruku.

Presjek vodilice: 13,5×6,5 mm

Istovar: 60 mm

Tehnički opis

Stezni raspon	120 mm
Presjek vodilice	13,5×6,5 mm
Istovar	60 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

