

**Čelična stega, Stezni raspon: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860500 200
GTIN	4008158033914
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljššan i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Odvojivi tlačni umetak, izmjenjiv bez alata, od vel. 160. Sila stezanja do 6000 N.

Tehnički opis

Stezni raspon	200 mm
Istovar	100 mm
Presjek vodilice	22×8,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 30 mm	860115 30
Kompletan donji dio za ručne stege tip 200	860560 200