

**HOLEX****Jednoručne čelične stege, Stezni raspon: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860650 300
GTIN	4045197494443
Razred artikla	82C

**Opis****Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšan i pocinčan. Stezna poluga sa samokočnim račnastim steznim mehanizmom. Otvaranje otpuštanjem račne. Odvojivi tlačni umetak, stezna poluga prevučena prahom.

**Upotreba:**

Za **brzo** i lagano **stezanje s velikim steznim pritiskom**.

**Tehnički opis**

Presjek vodilice	25×12 mm
Stezni raspon	300 mm
Istovar	140 mm
Težina	2,31 kg
Vrsta proizvoda	Stezačica

