



## Jednoručne čelične stege, Stezni raspon: 160mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860600 160
GTIN	4008158034331
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšan i pocinčan. Stezna poluga sa samokočnim račnastim steznim mehanizmom. Otvaranje otpuštanjem račne. Odvojivi tlačni umetak, stezna poluga prevučena prahom.

Maksimalna sila stezanja do 8500 N.

#### Upotreba:

Za **brzo** i lagano **stezanje s velikim steznim pritiskom**.

### Tehnički opis

Presjek vodilice	17,5×6,8 mm
Istovar	80 mm
Stezni raspon	160 mm
Težina	0,65 kg
Vrsta proizvoda	Stezačica

