



## Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt®, ukupna duljina: 160mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	731750 160
GTIN	4003773082668
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom prienosnom mehanizmu veliki učinak rezanja s malom silom rezanja.

Indukcijski kaljene rezne oštrice (približno 64 HRC).

Fosfatirane čeljusti, ručke prevučene plastikom.

#### Upotreba:

Za žicu do 2000 N/mm<sup>2</sup> vlačne čvrstoće.

#### Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

### Tehnički opis

za čelične žice za mekane materijale do Ø	5,3 mm
za čeličnu žicu srednje tvrdoće do Ø	4,4 mm
za čeličnu žicu do Ø	3 mm
ukupna duljina	160 mm
Oznaka proizvođača	CoBolt®
Oštrica	kaljeno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij elektročelik
Površina	atramentirano u crnoj boji
s oprugom za otvaranje	ne

Vrsta proizvoda

Rezna kliješta