



Zaštitna kaciga BOP, boja: WHITE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097813 WHITE
GTIN	4017765093181
Razred artikla	09K

Opis

Izvedba:

Duroplast kaciga od poliestera sa staklenim vlaknima posjeduje **visoku održivost oblika pri temperaturama do 150 °C**. Time se odlikuje u područjima rada s **visokim temperaturama okoline** (npr. visoke peći). Kaciga posjeduje visoku otpornost na starenje i **neosjetljiva je na kemikalije**. Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD).

- **Remen u 6 točaka, podesiv po visini**
- **Bez prihvata**
- **Znojnik od prirodne kože**
- **Ravni oblik**
- **S okretnim zatvaračem**

Upotreba:

Vrući pogoni, kemijska industrija, radna mjesta na kojima prevladava visoko ultraljubičasto zračenje.

Standard:

DIN EN 397

Svojstva kacige: Zaštita od bočne deformacije

Materijal kacige: UP-GF poliester sa staklenim vlaknima

Prevlaka stakla: otporno na kemikalije

Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Veličina: 53 - 61 cm

Težina: 405 g

Tehnički opis

Podešavanje širine	Okretni zatvarač
Prevlaka stakla	otporno na kemikalije
Težina	405 g
Veličina	53 - 61 cm
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do 150 °C
Svojstva kacige	Zaštita od prskanja tekućeg metala
Svojstva kacige	Zaštita od bočne deformacije
Materijal kacige	UP-GF poliester sa staklenim vlaknima
Standard	DIN EN 397
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

Pribor

Remen za bradu ovjes 4P	097823 4P
Znojnik tip HT	097822 HT
Znojnik tip L	097822 L
Znojnik tip SL	097822 SL