

HOLEX

**Potpuno čelična stega visokih performansi s posebnom tlačnom kapicom,
Stezni raspon: 500mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	861120 500
GTIN	4045197657404
Razred artikla	82C

Opis

Izvedba:

Vodilica i fiksni krak od glatko vučenog čelika (posebni profil), oplemenjeni i galvanski pocinčani. Pomični krak od čelika, kovan u ljevačkom kalupu, oplemenjen i galvanski pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem. Dug vijek trajanja zbog toplinski otporne posebne pločice sa sinteriranim čeličnim umetkom.okretljivim do 35°. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano.

Upotreba:

Za teške i najteže zahtjeve kod stezanja obradaka u čeličnoj konstrukciji, bravarijama, gradnji kamiona, strojarstvu itd. Poseban tlačni umetak pomične čeljusti omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. **Maksimalna sila stezanja do cca. 12.000 N.**

Tehnički opis

Težina	3,7 kg
Presjek vodilice	30×15 mm
Stezni raspon	500 mm

Istovar	140 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Tlačni umetak tip GSV	861121 GSV
Tlačni umetak tip GSP	861121 GSP