

**Čelična stega, Stezni raspon: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860550 300
GTIN	4045197335401
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak u obliku luka od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšani i pocinčani. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem i odvojivim tlačnim umetkom. Vreteno brunirano. S plastičnim zaštitnim kopicama.

Tehnički opis

Istovar	120 mm
Stezni raspon	300 mm
Presjek vodilice	25,5×12 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica