

**Zaštitna kaciga BOP 74 R, boja: BLUE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097801 BLUE
GTIN	4017765057350
Razred artikla	09K

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovita svestrana kaciga od poliesterskih staklenih vlakana izrazito je postojanog oblika i pri visokim temperaturama. Produženim dijelom za zaštitu potiljka pruža zaštitu velike površine. Kaciga posjeduje svojstvo dugotrajnosti te nije osjetljiva na djelovanje kemikalija. Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD).

- **Remen u 6 točaka, podesiv povisini**
- **Bez prihvata**
- **Sa znojnikom od prirodne kože**
- **Produženi dio na potiljku sa žlijebom za kišu**
- **S okretnim zatvaračem**

Upotreba:

Vrući pogoni, kemijska industrija, radna mjesta na kojima prevladava visoko ultraljubičasto zračenje.

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD).

Zamjenski dio:

Br. 097822 znojnici u tri verzije.

Svojstva kacige: Zaštita od prskanja tekućeg metala

Materijal kacige: UP-GF poliestar sa staklenim vlaknima

Prevlaka stakla: otporno na kemikalije

Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Veličina: 53 - 61 cm

Težina: 460 g

Tehnički opis

Veličina	53 - 61 cm
Prevlaka stakla	otporno na kemikalije
Težina	460 g
Podešavanje širine	Okretni zatvarač
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do 150 °C
Svojstva kacige	Zaštita od bočne deformacije
Svojstva kacige	Zaštita od prskanja tekućeg metala
Materijal kacige	UP-GF poliester sa staklenim vlaknima
Standard	DIN EN 397
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

Pribor

Znojnik tip HT	097822 HT
Znojnik tip SL	097822 SL
Znojnik tip L	097822 L