



Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 37-dijelni, Tip: 12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	634811 12
GTIN	4018754260461
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M12, za vanjski TORX® s navojem M4 – M12, za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M5 – M12, za unutarnji Torx® s navojem M3 – M8.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ 12-kutni: 11 kom. br. 637000

vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Umeci za nasadne ključeve za Torx®: 7 kom. br. 637450

vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 6 kom. br. 637600 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Umeci za odvijače za Torx®: 8 kom. br. 637560

vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Poprečna ručka: 1 kom. br. 635700

Produžeci: 2 kom. br. 635400 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kom. br. 636200

Račna: 1 kom. br. 635000

Pohrana u: ABS plastična kutija

Visina: 57 mm

Izlazni Četverokut: 3/8 col

Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 8-19 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 4-10 mm

Tehnički opis

Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Profil progona	Nasadni ključevi za TORX® vijke
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	4-10 mm
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	8-19 mm
Izlazni četverokut	3/8 col
Broj dijelova	37
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	413 mm
širina	230 mm
Visina	57 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ