



Čelična stega, Stezni raspon: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860500 300
GTIN	4008158034119
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljššan i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Odvojivi tlačni umetak, izmjenjiv bez alata, od vel. 160. Sila stezanja do 6000 N.

Tehnički opis

Presjek vodilice	28×11 mm
Istovar	140 mm
Stezni raspon	300 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Kompletan donji dio za ručne stege tip 300	860560 300
Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 37 mm	860115 37