

**Set vretenastih glodala HSS-E-SPM, TiAlN, tip: SET****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191639 SET
GTIN	4045197966636
Razred artikla	12W

Opis**Izvedba:**

Za grubo i fino glodanje, s više oštrica, univerzalne geometrije.
Po jedno glodalo br. 191637
Ø 6; 8; 10; 12 i 16 mm.

Dio isporuke:

5-dijelno.

Napomena:

Za preporuku parametara vidi artikl 191637.

Tolerancija nazivnog Ø: 0 / -0,03

Broj zubi Z: 4

Kut spirale: 38 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 1835 B s h6

Broj zubi Z: 4

Tehnički opis

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Kut spirale	38 stupanj

Broj zubi Z	4
Tolerancija nazivnog \varnothing	0 / -0,03
Drška	DIN 1835 B s h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS E SPM
Standard	DIN 844 B
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Glodalo HSS-E-SPM HPC \varnothing DC 16 mm	191637 16
Glodalo HSS-E-SPM HPC \varnothing DC 12 mm	191637 12
Glodalo HSS-E-SPM HPC \varnothing DC 8 mm	191637 8
Glodalo HSS-E-SPM HPC \varnothing DC 6 mm	191637 6
Glodalo HSS-E-SPM HPC \varnothing DC 10 mm	191637 10