

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-818, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094358 7
GTIN	10076490478565
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-818. S inovativnom prevlakom za trostruko veću dugotrajnost od drugih sličnih rukavica. Osnovni materijal Nylon-Spandex izrađen **18-Gauge** tehnikom pletenja za maksimalnu osjetljivost dodira za fine radove. **Bez silikona i lateksa**. Posebno prikladne za rukovanje osjetljivim dijelovima, finu montažu malih vijaka, opremanje proizvodnih postrojenja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

bez silikona	ne
Bez DMF-a	ne
Mokro prianjanje	dobro
Materijal prevlake	Nitril / PU

Toplinska zaštita	ne postoji
Uljni hvat	dobro
Prozračnost	vrlo dobro
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Veličina rukavice	7
Udobnost	vrlo dobro
Serija	HyFlex®
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	3121A
Materijal nosača	Spandex najlon
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	200 mm
Boja	plavo
Težina	16,5 g
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekратно
Materijal	Nitrilna pjena
Razred zaštite od porezotina	A
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice

