

**Ovjesni vijak DSR, Ø navoja: M6X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086452 M6X1
GTIN	2050001944580
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, vrlo čvrsta okretaljka s prstenom za vijčano spajanje. 360°okretno i zakretno za 180°.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Debljina ušice F	14 mm
Visina glave vijka A	33 mm
Širina graničnog kralješka G	53 mm
Ø glave vijka C	30 mm
Širina ključa, imbus ključ S	8 mm
Veličina ušice E	27 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D	38 mm

Visina srednje prečke B	30 mm
Duljina navoja L	15 mm
Ø navoja	M6×1
Nosivost WLL SF 5:1	0,15 t
Nosivost WLL SF 4:1	0,2 t
Vrsta proizvoda	Granični vijci