

**Ovjesni vijak DSR, Ø navoja: M10X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086452 M10X1,5
GTIN	2050001944801
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, vrlo čvrsta okretaljka s prstenom za vijčano spajanje. 360°okretno i zakretno za 180°.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Udaljenost između srednje prečke i ušice D	38 mm
Širina ključa, imbus ključ S	8 mm
Širina graničnog kralješka G	53 mm
Visina srednje prečke B	30 mm
Visina glave vijka A	33 mm
Duljina navoja L	18 mm
Veličina ušice E	27 mm

Ø glave vijka C	30 mm
Debljina ušice F	14 mm
Ø navoja	M10×1,5
Nosivost WLL SF 5:1	0,7 t
Nosivost WLL SF 4:1	0,9 t
Vrsta proizvoda	Granični vijci