

**Ovjesni vijak DSR, Ø navoja: M20X2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086452 M20X2,5
GTIN	2050001944856
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, vrlo čvrsta okretaljka s prstenom za vijčano spajanje. 360°okretno i zakretno za 180°.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Visina glave vijka A	45 mm
Debljina ušice F	17 mm
Ø glave vijka C	45 mm
Duljina navoja L	30 mm
Širina ključa, imbus ključ S	8 mm
Širina graničnog kralješka G	76 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D	53 mm

Veličina ušice E	38 mm
Visina srednje prečke B	40 mm
Ø navoja	M20×2,5
Nosivost WLL SF 5:1	2,5 t
Nosivost WLL SF 4:1	2,5 t
Vrsta proizvoda	Granični vijci