

**Ovjesni vijak DSR, Ø navoja: M14X2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, vrlo čvrsta okretaljka s prstenom za vijčano spajanje. 360°okretno i zakretno za 180°.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Duljina navoja L	23 mm
Ø glave vijka C	45 mm
Debljina ušice F	17 mm
Veličina ušice E	38 mm
Širina graničnog kralješka G	76 mm
Visina srednje prečke B	40 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D	53 mm

Visina glave vijka A	45 mm
Širina ključa, imbus ključ S	8 mm
Ø navoja	M14x2
Nosivost WLL SF 4:1	1,8 t
Nosivost WLL SF 5:1	1,4 t
Vrsta proizvoda	Granični vijci