

**Ovjesni vijak DSR, Ø navoja: M24X3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086452 M24X3
GTIN	2050001944870
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, vrlo čvrsta okretaljka s prstenom za vijčano spajanje. 360°okretno i zakretno za 180°.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Širina ključa, imbus ključ S	14 mm
Duljina navoja L	36 mm
Ø glave vijka C	60 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D	83 mm
Veličina ušice E	55 mm
Širina graničnog kralješka G	115 mm
Visina srednje prečke B	55 mm

Visina glave vijka A	62 mm
Debljina ušice F	25 mm
Ø navoja	M24×3
Nosivost WLL SF 4:1	5,5 t
Nosivost WLL SF 5:1	4,4 t
Vrsta proizvoda	Granični vijci