

**Ovjesni vijak DSR, Ø navoja: M30X3,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086452 M30X3,5
GTIN	2050001944894
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Kompaktna, vrlo čvrsta okretaljka s prstenom za vijčano spajanje. 360°okretno i zakretno za 180°.

**Napomena:**

**SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.**

**SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.**

**Tehnički opis**

Širina ključa, imbus ključ S	14 mm
Širina graničnog kralješka G	115 mm
Ø glave vijka C	60 mm
Debljina ušice F	25 mm
Veličina ušice E	55 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D	83 mm
Visina srednje prečke B	55 mm

Visina glave vijka A	62 mm
Duljina navoja L	45 mm
Ø navoja	M30×3,5
Nosivost WLL SF 5:1	6 t
Nosivost WLL SF 4:1	6,3 t
Vrsta proizvoda	Granični vijci