

**Ovjesni vijak DSS, Ø navoja: M42X4,5****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 086453 M42X4,5 |
| GTIN           | 2050001949226  |
| Razred artikla | 08Y            |

**Opis****Izvedba:**

Kompaktna, vrlo čvrsta okretaljka s prstenom za vijčano spajanje. 360°okretno i zakretno za 180°.

**Napomena:**

**SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.**

**SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.**

**Tehnički opis**

|  |        |
|--|--------|
| Udaljenost između srednje prečke i ušice D | 104 mm |
| Širina ključa, imbus ključ S               | 19 mm  |
| Duljina navoja L                           | 63 mm  |
| Širina graničnog kralješka G               | 33 mm  |
| Visina srednje prečke B                    | 31 mm  |
| Ø glave vijka C                            | 70 mm  |
| Veličina ušice E                           | 73 mm  |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Debljina ušice F     | 149 mm         |
| Visina glave vijka A | 61 mm          |
| Ø navoja             | M42×4,5        |
| Nosivost WLL SF 5:1  | 13 t           |
| Nosivost WLL SF 4:1  | 15 t           |
| Vrsta proizvoda      | Granični vijci |