

**Ovjesni vijak DSS, Ø navoja: M36X4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086453 M36X4
GTIN	2050001949219
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Kompaktna, vrlo čvrsta okretaljka s prstenom za vijčano spajanje. 360°okretno i zakretno za 180°.

**Napomena:**

**SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.**

**SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.**

**Tehnički opis**

Veličina ušice E	73 mm
Visina glave vijka A	61 mm
Duljina navoja L	54 mm
Širina ključa, imbus ključ S	19 mm
Širina graničnog kralješka G	33 mm
Visina srednje prečke B	31 mm
Debljina ušice F	149 mm

Ø glave vijka C	70 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D	104 mm
Ø navoja	M36x4
Nosivost WLL SF 5:1	11 t
Nosivost WLL SF 4:1	12 t
Vrsta proizvoda	Granični vijci