

**Garant****Lepezasti brusni disk (CER), Ø 50,8 mm, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554040 60
GTIN	4045197966704
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

**Lepezasti brusni diskovi** s malim lamelama u usporedbi s uobičajenim brusnim pločama imaju **duži vijek trajanja, fleksibilniji su kod brušenja** i stvaraju **ravnomjerniju površinu kod brušenja** (hrapavost) sve dok nisu previše istrošeni.

Vrlo visok učinak brušenja **zahvaljujući samobrušućem keramičkom zrnu (CER)**.

**Sustav brze izmjene** s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

**Upotreba:**

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

**Napomena:**

**Roloc™ Bristle-Disc** naći ćete pod 573510 nadalje.

**Tehnički opis**

Granulacija	60
Ø ploče	50,8 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm

maksimalan broj okretaja	19100 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		