

**Garant****Lepezasti brusni disk (ZA), Ø 50,8 mm, granulacija: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554032 40
GTIN	4045197966728
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

**Lepezasti brusni diskovi** s malim lamelama u usporedbi s uobičajenim brusnim pločama imaju **duži vijek trajanja, fleksibilniji su kod brušenja** i stvaraju **ravnomjerniju površinu kod brušenja** (hrapavost) sve dok nisu previše istrošeni.

**Sustav brze izmjene** s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom” ruke u najkraćem roku.

Plosnata, kompaktna konstrukcija lamela za **obradu zavarenih slojeva i radove skidanja srhova**.

**Upotreba:**

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

**Napomena:**

**Roloc™ Bristle-Disc** naći ćete pod 573510 nadalje.

**Tehnički opis**

Ø ploče	50,8 mm
Granulacija	40
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA

Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
maksimalan broj okretaja	19100 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		