

Garant**Lepezasti brusni disk (ZA), Ø 50,8 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554032 80
GTIN	4045197966742
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Lepezasti brusni diskovi s malim lamelama u usporedbi s uobičajenim brusnim pločama imaju **duži vijek trajanja, fleksibilniji su kod brušenja** i stvaraju **ravnomjerniju površinu kod brušenja** (hrapavost) sve dok nisu previše istrošeni.

Sustav brze izmjene s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom” ruke u najkraćem roku.

Plosnata, kompaktna konstrukcija lamela za **obradu zavarenih slojeva i radove skidanja srhova**.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Tehnički opis

Granulacija	80
Ø ploče	50,8 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA

Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
maksimalan broj okretaja	19100 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		