



## Produžni kabel s utičnicama i sklopkom, broj utičnica: 6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081176 6
GTIN	4007123643264
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

S osvijetljenim prekidačem i utičnicama zakrenutim za 45°.<br>3500 W (16 A) nazivna snaga.

**Produžni kabel s 6 utičnica, crni, s gumenim kablom od 3 m H05VV-F 3G1,5.**

**Utičnice su poredane po kutom od 90°**, stoga su idealne za priključivanje kutnih utikača.

Veliki razmaci omogućuju pogon mrežni uređaja.

Osvijetljeni sigurnosni prekidač, dvopolni s mogućnosti uključivanja/isključivanja.

Mogućnost pričvršćivanja u 4 točke pomoću kontaktne površine za fiksnu montažu na npr. zid.

Duljina kabela: 3 m

### Tehnički opis

Broj utičnica 230 V/16 A	6
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	F
Broj utičnica	6
Duljina letvice	400 mm
Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H05VV-F
Duljina kabela	3 m
Vrsta proizvoda	Letvica s utičnicama

