

## Dvodijelna garnitura plosnatih magneta s navojnim prihvatom plosnato, Neodimij, Ø: 22mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085931 22
GTIN	5012095615118
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.
- Zahvaljujući gumiranoj površini otporan na koroziju i sa zaštićenom površinom.
- Jače bočne magnetske sile zahvaljujući gumiranju.
- Magnetska jezgra od neodima.

#### Upotreba:

Lakirane površine, bez proklizavanja i ogrebotina.

#### Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

### Tehnički opis

Navoji	M4 mm
Visina s navojem	6 mm
Nazivna sila stezanja	50 N
Visina	6 mm
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

---

## Pribor

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M4

085921 M4