

Dvodijelna garnitura plosnatih magneta s navojnim prihvatom plosnato, Neodimij, Ø: 66mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085931 66
GTIN	5012095615132
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.
- Zahvaljujući gumiranoj površini otporan na koroziju i sa zaštićenom površinom.
- Jače bočne magnetske sile zahvaljujući gumiranju.
- Magnetska jezgra od neodima.

Upotreba:

Lakirane površine, bez proklizavanja i ogrebotina.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

Visina s navojem	8,5 mm
Navoji	M5 mm
Nazivna sila stezanja	180 N
Visina	8,5 mm
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

Pribor

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M5

085921 M5