

HOLEX**Ručni hidraulički uređaj za probijanje s okretnim cilindrom u plastičnom koferu, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	834655 1
GTIN	4045197967244
Razred artikla	86C

Opis**Izvedba:**

Ručna hidraulika s tlakom do cca 600 bara, s **višestruko zakretnim cilindrom** (okretan i zakretan za 360°), s 3/4–16 UNF navoja, koji odgovaraju povlačnom vijku br. 834070. Vrlo lagana zbog aluminijske zakretne glave i cilindra.

Snaga probijanja: za probijač za čelični lim i distantni probijač za čelični lim do Ø 82 / debljina 3 mm / kom 37, odnosno kod manje debljine materijala i čvrstoće proporcionalno veći. **Kofer DxŠxV: 495×385×140 mm.**

Upotreba:

Za probijač za čelični lim limu.

Napomena:

Uz hidraulički uređaj naručite povlačni vijak neophodan za odgovarajući **probijač za čelični lim br. 834070!**

Tehnički opis

Duljina kovčega	495 mm
Širina kofera	385 mm
Visina kofera	140 mm
Vrsta proizvoda	Alat za bušenje rupa.

