



Garnitura probijača za čelični lim „UNF“ Ø 16,2 – 63,5 mm u plastičnom koferu, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	834555 1
GTIN	4045197967169
Razred artikla	86C

Opis

Izvedba:

Probijač i tlačni vijci s finim navojima UNF. S vijcima s kugličnim ležajevima za smanjenje trenja. Kompatibilno sa svim uobičajenim proizvođačima probijača za lim s navojima UNF.

Dio isporuke:

Po 1 žig s matricama za Ø rupe 16,2 (za M16); 20,4 (za M20 odn. PG13); 22,5 (za M22 odn. PG16); 25,4 (za M25); 32,5 (za M32); 40,5 (za M40); 50,5 (za M50); 63,5 (za M63).
 Ø 16,2 – 25,4 s 3/8 cola UNF-navoj i Ø 32,5 – 63,5 s 3/4 cola UNF-navoj.
 2 povlačna vijka na kugličnim ležajima **3/8 cola – UNF**, 40 mm.
 1 povlačni vijak na kugličnim ležajima **3/4 cola – UNF**, 52 mm.
 1 povlačni vijak na kugličnim ležajima **3/4 cola – UNF**, 65 mm.
 1 HSS-stupnjevano svrdlo (Ø 6 – 21 mm).
 1 robusni plastični kovčeg dimenzija 340×280×90 mm.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda	Alat za bušenje rupa.
-----------------	-----------------------

