



## Senzor protoka, tip: HD



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474152 HD
GTIN	4029547018848
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Mjerna sonda s grijanom žicom (Ø glava sonde 9 mm) za slabije strujanje zraka do 30 m/s. S teleskopom koji se može izvući na duljinu od 850 mm. Uklj. temperaturni senzor.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

### Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 30 m/s
Granica odstupanja (m/s + % od mjerne vrijednosti)	$\pm 0,03 + 4\%$ (0 do 20 m/s) $\pm 0,5 + 5\%$ (20,01 do 30 m/s) m/s
Radna temperatura	-20 - 70 °C
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Senzor strujanja zraka

