

Mitutoyo**Digitalni apsolutni mjerni sat s PEAK funkcijom, mjerno područje: 12,5mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434540 12,5
GTIN	4946368863061
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Višenamjenski mjerni sat s kapacitivnom apsolutnom skalom. Mjerna vrijednost ostaje pohranjena i nakon isključivanja. **S poboljšanom PEAK funkcijom.** Pouzdano i precizno mjerenje vršnih vrijednosti provođenjem 50 mjerenja u sekundi.

Funkcija:

ABS/INC, PRESET, namještanje nule, ocjena tolerancije. Funkcija zadržavanja mjerne vrijednosti, MAX / MIN funkcija. IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Upotreba:

Precizno utvrđivanje najviše, odnosno najniže točke valovite površine.

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497080, specijalno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Debljina kućišta	39 mm
------------------	-------

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Kalibriranje	C1
Mogućnost odabira očitavanja	0,005 / 0,0001 / 0,00005 col
Ø kućišta	61 mm
Mjerno područje	0 - 12,5 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,01 / 0,001 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Snaga mjerenja	≤ 1,5 N
IP-klasa zaštite	IP 42
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,003 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,0001 col
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	Digimatic-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
-------------------------------	----------

Čelično ticalo tip 2	434900 2
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Priključni kabel tip D1	497080 D1
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2
Priključni kabel tip D2	497080 D2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032