

**HOLEX****Džepna svjetiljka LED i UV Akumulator, tip: UV-LED****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Punjiva LED džepna lampa od eloksiranog aluminija s baterijom, 3-stupanjski LED, s mogućnosti **prebacivanja na UV svjetlost, glavom koja se može okrenuti za 90°** i magnetskim postoljem. Najnovija LED tehnologija s odličnim osvjetljenjem.

· **Gumena navlaka za pritisni gumb.**

**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje USB-C kabel za punjenje.

**Tehnički opis**

Kapacitet baterije	2,6 Ah
Jakost svjetlosti stupanj 2	300 lm
IP-klasa zaštite	IP 54
Jakost svjetlosti	450 lm
Trajanje osvjetljenja	2 - 8 h
Ø glave	29 mm
Duljina vala kod UV zračenja	395 nm
Broj sadržanih baterija	1
Ukupna duljina	158 mm

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Jakost svjetlosti stupanj 3	120 lm
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka