



## Iglični označivač FlyMarker® mini 65/30 Pogon na baterije, kapacitet baterije: 2X2Ah



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085757 2X2
GTIN	2050001945945
Razred artikla	04F

### Opis

#### Izvedba:

Za trajno obilježavanje, označavanje i stavljanje natpisa na pojedinačne i serijske dijelove od različitih materijala (čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar, mjed, plastika, alatni čelik, kaljeni čelici do 62 HRC, itd.).

- **Snažan, elektromagnetski pogon igle za obilježavanje.**
- **Jednostavan, intuitivni softver zaštićen lozinkom.**
- **Zaslon u boji visoke rezolucije.**
- **Pregled obilježavanja za sigurno obilježavanje.**
- **Nelomljivo kućište.**
- **Sučelja: USB-A, USB-B i Ethernet.**
- **Vrsta pisma: Točkasta matrica u rasteru 5×7 ili 9×13, visina pisma 1,0 – 10,0 mm i više.**
- **Vrsta pisma za visinu pismu višu od 10,0 mm na upit.**
- **Kvalitetno, dvostruko vođenje linija za precizne rezultate obilježavanja.**
- **Okruglo obilježavanje radijalno i aksijalno te obilježavanje kružnih lukova.**
- **Uklj. HPGL-paket (za označavanje individualnih logotipa i oznaka ispitivanja, CE - znakova uklj.)**
- **Uklj. Komfort paket (npr. za označavanje slojeva, preliminarno određivanje položaja, višestruko označavanje itd.)**
- **Interna memorija za nekoliko stotina podataka za označavanje, fontove i logotipove.**

- **Dostupno na 15 jezika.**

Iznimno praktičan, 100 % prijenosni **baterijski sustav za ručno označavanje** s integriranom tipkovnicom i LCD zaslonom u boji visoke razlučivosti.

Polje označavanja: 65 × 30 mm.

**Standard:**

Za trajno obilježavanje / označavanje / stavljanje natpisa na pojedinačne i serijske dijelove od različitih materijala (čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar, mjed, plastika, alatni čelik, kaljeni čelici do 62 HRC, itd.).

- **Snažan, elektromagnetski pogon igle za obilježavanje.**

- **Jednostavan, intuitivni softver zaštićen lozinkom.**

- **Zaslon u boji visoke rezolucije.**

- **Pregled obilježavanja za sigurno obilježavanje.**

**Dio isporuke:**

Uključuje ručne alate i tvrdometalnu iglu za označavanje 90°, sklopivi kutnik s protukliznom podlogom, šablonu za podešavanje, transportni kovčeg **2×18 V litij-ionske baterije**, punjač.

**Napomena:**

Opcionalno dostupno: Magnetska potporna ploča br. 085758 65/30, stupičasti stalak br. 085783 MINI.

maksimalna visina polja za označavanje: 30 mm

Prihvat: USB sučelje

Kapacitet baterije: 2 Ah

Nazivni napon: 18 V

Težina uključujući bateriju: 2,4 kg

## Tehnički opis

Visina natpisa	10 mm
Kapacitet baterije	2 Ah
Prihvat	USB sučelje
Oznaka proizvođača	FlyMarker® mini 65/30
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Nazivni napon	18 V
Težina uključujući bateriju	2,4 kg
Maksimalna širina polja za označavanje	65 mm
maksimalna visina polja za označavanje	30 mm
Vrsta proizvoda	Iglični označivač

---

## Pribor

Učitavanje logotipa iz datoteke tip LOGO	085785 LOGO
Igla za označavanje za FlyMarker® kut igle za označavanje 90 stupanj	085790 90
Igla za označavanje za FlyMarker® kut igle za označavanje 60 stupanj	085790 60
Igla za označavanje za FlyMarker® kut igle za označavanje 110 stupanj	085790 110
Postolje sa stupom za stacionarni pogon / stacionarnu primjenu tip MINI	085783 MINI
Magnetska potporna ploča za FlyMarker® mini tip 65/30	085758 65/30