

Garant

Rezna ploča, visoko učinkovita izvedba EKSTRA TANKA, INOX, Ø ploče: 178mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 563272 178 |
| GTIN | 4045197967466 |
| Razred artikla | 51M |

Opis**Izvedba:**

Posebni tip za **INOX**.

Nova, najmodernijom tehnologijom izrađena, **visokoučinkovita izvedba** koja osigurava veću produktivnost i visoku kvalitetu reza. **Povećana učinkovitost** zahvaljujući grubim stranicama bez abrazivnog materijala, dugo vrijeme trajanja, **poboljšana svojstva vođenja**.

Ekstra tanka ploča omogućuje **brzo** rezanje **bez velikog napora uz veliku uštedu vremena**.

Čiste rezne površine, neznatno stvaranje srha.

Specifikacija:

A46-BF.

Tehnički opis

| | |
|---------------|----------|
| Opis oblika | ravno |
| Specifikacija | A46-BF |
| Ø ploče | 178 mm |
| Ø bušenja | 22,23 mm |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Širina vodilice | 1,6 mm |
| za debljinu materijala | 7,7 mm |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj |
| optimalno za materijal | Čelik |
| Pogonski stroj | Kutna brusilica |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s |
| Vrsta proizvoda | Rezna ploča |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Plastika, GFK | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Uni | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |

