

Garant**Rezna ploča, visoko učinkovita izvedba EKSTRA USKO, čelik, Ø ploče: 115mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563262 115
GTIN	4045197967503
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Nova, najmodernijom tehnologijom izrađena, **visokoučinkovita izvedba** koja osigurava veću produktivnost i visoku kvalitetu reza. **Povećana učinkovitost** zahvaljujući grubim stranicama bez abrazivnog materijala, dugo vrijeme trajanja, **poboljšana svojstva vođenja**.

Ekstra tanka ploča omogućuje **brzo** rezanje **bez velikog napora uz veliku uštedu vremena**.

Čiste rezne površine, neznatno stvaranje srha.

Posebni tip za **čelik**, visoko učinkovita izvedba.

Specifikacija:

A60S-BF.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Oblik	41
Opis oblika	ravno
maksimalan broj okretaja	13300 min ⁻¹

Širina vodilice	1 mm
Specifikacija	A60S-BF
Ø ploče	115 mm
za debljinu materijala	3 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		