



Rezna ploča, visoko učinkovita izvedba PREMIUM*** EKSTRA TANKA, Ø ploče: 230mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563165 230
GTIN	9003172420516
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Ekstra tanka ploča omogućuje **brzo rezanje bez velikog napora** uz veliku uštedu vremena.

Čiste rezne površine, neznatno stvaranje srha.

Vrlo otporna i **visoko učinkovita rezna ploča** najnovije generacije za lagano rukovanje te s hrapavim bočnim stranama za glatke bočne površine.

Specifikacija:

A46R-BFP.

Tehnički opis

Širina vodilice	1,9 mm
Specifikacija	A46R-BFP
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	230 mm
Opis oblika	ravno

za debljinu materijala	5,7 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

