

**Rezna ploča PREMIUM\*\*\* EKSTRA TANKA, Ø ploče: 230mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 563406 230    |
| GTIN           | 9003170321426 |
| Razred artikla | 53T           |

**Opis****Izvedba:**

**Posebni tip** za rezanje **neželjeznih metala, poput aluminija, mjedi, bronce itd.**

**Upotreba:**

Za rezanje na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja  $v_c$  od 80 m/s.

**Specifikacija:**

**A30N-BFXA.**

**Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

**Tehnički opis**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Širina vodilice | 2,5 mm    |
| Ø ploče         | 230 mm    |
| Opis oblika     | ravno     |
| Specifikacija   | A60N-BFXA |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Ø bušenja                      | 22,23 mm                       |
| za debljinu materijala         | 7,5 - 12,5 mm                  |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A                              |
| Udio željeza, sumpora i klora  | < 0,1 %                        |
| preporučeni kut podešavanja    | 90 stupanj                     |
| optimalno za materijal         | Neželjezni i šareni materijali |
| optimalno za materijal         | aluminij                       |
| Pogonski stroj                 | Kutna brusilica                |
| maksimalna brzina obujma       | 80 m/s                         |
| Vrsta proizvoda                | Rezna ploča                    |

### Podaci korisnika

|             | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno    |                |         |
| CuZn        | prikladno    |                |         |
| suho        | prikladno    |                |         |