

Garant**Transportna kolica T9 s 2 police, tip: TL92****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija.
Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

S 2 čvrsto zavarene nepropusne police s rubom visine 37 mm.
Dostupna je dodatna međupolica.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Međupolica br. 918575; perforirana stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

Lakiranje:

Srebrno **praškasto lakirano**.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Dubina površine za utovar	500 mm
---------------------------	--------

Visina donje nosive površine	195 mm
Tip	TL92
Dubina	509 mm
Širina nosive površine	850 mm
Ø kotača	125 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Težina	34 kg
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
širina	1040 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina	875 mm
Visina gornje nosive površine	850 mm
maksimalna nosivost	250 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Visina kade	37 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica