

**Garant****Transportna kolica T9 s 2 police, tip: TL96****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija.<br>Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

S 2 čvrsto zavarene nepropusne police s rubom visine 37 mm.<br>Dostupna je dodatna međupolica.

**Standard:****EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Međupolica br. 918575; perforirana stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

**Lakiranje:**

Srebrno **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2

Visina gornje nosive površine	935 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
širina	1190 mm
Ø kotača	200 mm
Visina donje nosive površine	280 mm
maksimalna nosivost	500 kg
Dubina površine za utovar	700 mm
Visina	955 mm
Dubina	709 mm
Tip	TL96
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Širina nosive površine	1000 mm
Težina	56 kg
Visina kade	37 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica