



Lepezasti brusni disk 969F Cubitron™ II, disk od staklenih vlakana konusni, Ø 125 mm, granulacija: 60



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565505 60
GTIN	4054596196339
Razred artikla	53F

Opis

Izvedba:

Idealno za površinsko brušenje.

Prevučene **precizno oblikovanim Cubitron™ II** keramičkim zrnom za **maksimalnu učinkovitost brušenja i dugi vijek trajanja.**

Upotreba:

Idealno za **brzo i hladno brušenje** teško obradivog čelika učinkovitom kutnom brusilicom.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Granulacija	60
Ø ploče	125 mm
Opis oblika	koso
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
suho	prikladno		